



MASTER TL Mini Super 80



MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder der det kreves bedre fargegjengivelse og effektivitet (enn standardfarger), og med begrenset plass, som korridorer, i trappeoppganger i boligblokker, innebygget i møbler, til belysning av speil og skap, til opplysning av skilt og til nødbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G5	82	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8 000 time(r)	Effektforbruk	13,1 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	0,170 A
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Spennning (nom.)	90 V
Lysytelse	1 000 lm	Spennning (nom.)	90 V
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit	Kontroller og dimming	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,463	Kan dimmes	Ja
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42	Mekanikk og innfatning	
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K	Lyspæreform	T5
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	77 lm/W		

MASTER TL Mini Super 80

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	423501
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX
Fullstendig produktnavn	MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150070476427


Lokal kodebeskrivelse	3821218
Bestillingskode	928001508250
Materialenr. (12NC)	928001508250
Lokal bestillingskode	3821218
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500704764
SAP-teller – pakker per utvendige	250
EAN/UPC – boks	8711500716798

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/827 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

