



MASTER TL Mini Super 80



MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	G5	82	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8.000 t		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Strømforbrug	13,1 W
Lysstrøm	1.000 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)	Spænding (nom.)	90 V
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44	Spænding (nom.)	90 V
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	77 lm/W	Dæmpbar	Ja
		Mekanik og armaturhus	
		Lyskildeform	T5

MASTER TL Mini Super 80

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,5 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	423502
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MST TL Mini 13W/830 FAM/ 10X25BOX
Det fulde produktnavn	MST TL Mini 13W/830 FAM/ 10X25BOX


Full EOC	871150071681127
Beskrivelse af lokal kode	2051002217
Ordrekode	928001508350
Materialenr. (12NC)	928001508350
Lokal ordrekode	2051002217
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500716811
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
EAN/UPC – kasse	8711500716835

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/830 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

