



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει μικρές διαστάσεις, γεγονός που κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων ενός συστήματος και προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία DC χαμηλής τάσης. Είναι ιδανικός για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται καλύτερη απόδοση χρωμάτων και απόδοση (από τα κοινά χρώματα) και σε περιορισμένους χώρους, π.χ. αίθουσες, φωτισμός κλιμακοστασίου σε πολυκατοικίες, φωτισμός ενσωματωμένος σε έπιπλα, καθρέπτες και ντουλάπια, φωτισμός σήμανσης και έκτακτης ανάγκης.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	8.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	1.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα Χ (ονομ.)	0,44
Συντεταγμένη χρωματικότητα Υ (ονομ.)	0,403
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	77 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	13,1 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,170 A
Τάση (ονομ.)	90 V
Τάση (ονομ.)	90 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

MASTER TL Mini Super 80

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα	T5
----------------	----

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2,5 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	14 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423502

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MST TL Mini 13W/830 FAM/ 10X25BOX
----------------------------	--------------------------------------


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC
Full EOC	871150071681127
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL13W/830
Κωδικός παραγωγέας	71681127
Αρ. υλικού (12NC)	928001508350
Τοπικός κωδικός	TL13W/830
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500716811
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500716835

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/830 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

