



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

MASTER TL Mini Super 80 mit 16 mm Röhrendurchmesser und kleinen Abmessungen ermöglicht ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine verbesserte Farbwiedergabe und Lichtausbeute (gegenüber Standardfarben) benötigt wird und wenig Platz zur Verfügung steht.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	G5 [G5]	82	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8'000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Energieverbrauch	13.1 W
Lichtstrom	1'000 lm	Lampenstrom (Nom)	0.170 A
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Spannung (Nom)	90 V
Farbkoordinate X (Nom)	0.38	Spannung (Nom)	90 V
Farbkoordinate Y (nom.)	0.38		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Lichtregelung und Dimmen	
Nennlichtausbeute (nom.)	77 lm/W	Dimmbar	Ja
		Mechanik und Gehäuse	
		Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL Mini Super 80

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2.5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3.0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423503
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC


Gesamt-Produktcode	871150071685927
Bestellcode	71685927
Material-Nr. (12NC)	928001508450
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500716859
Zähler – Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500716873

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516.9 mm	524.0 mm	521.6 mm	531.1 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX

