



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Średnica bańki TL Miniature wynosi zaledwie 16 mm. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych opraw oświetleniowych z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł napięcia stałego. Lampa świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się lepszego niż zwykle oddawania barw i dobrej skuteczności świetlnej. Ponadto nadaje się do ograniczonych przestrzeni, np. holi i klatek schodowych budynków mieszkalnych. Jest doskonała jako oświetlenie wbudowane w meble, do oświetlania luster i szaf, a także jako oświetlenie sztyldów i w roli oświetlenia awaryjnego itd.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 77 lm/W	
Podstawa-nasadka	G5	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	8 000 h	Zużycie energii	13,1 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	0,170 A
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Napięcie (Nom)	90 V
Strumień Świetlny	1 000 lm	Napięcie (Nom)	90 V
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Układy sterowania i ściemnianie	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Z możliwością przyciemniania	Tak
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38		
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K		

MASTER TL Mini Super 80


Mechanika i korpus		Pełna nazwa produktu	
Kształt bańki	T5	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	
Certyfikaty i zastosowania		Full EOC	
Klasa Efektywności Energetycznej	G	871150071685927	
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,5 mg	Kod zamówienia	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg	71685927	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh	Materiał Nr (12NC)	
Numer Rejestracyjny EPREL	423503	928001508450	
Dane techniczne produktu		Numerator - Quantity Per Pack	
Nazwa produktu na zamówieniu		1	
		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	
		8711500716859	
		Numerator - Packs per outer box	
		250	
		EAN/UPC – Opakowanie	
		8711500716873	

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

