



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului și oferă posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicații în care se cer o mai bună redare a culorii (față de culorile standard) și o eficacitate sporită și în care spațiul este limitat, de exemplu, în iluminatul holurilor, al casei scării în imobile, iluminat integrat în piese de mobilier, oglinzi și dulapuri suspendate, iluminatul indicatoarelor și iluminat de urgență.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	8.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	1.000 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	77 lm/W


Indice de redare a culorilor (IRC)	82
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	13,1 W
Curent lampă (nom.)	0,170 A
Tensiune (nom.)	90 V
Tensiune (nom.)	90 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

MASTER TL Mini Super 80

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2,5 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423503
Date despre produs	
Nume comandă produs	MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX


Numele complet al produsului	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC
Full EOC	871150071685927
Cod de comandă	71685927
Număr material (12NC)	928001508450
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500716859
Numărător SAP – Pachete per exterior	250
EAN/UPC – Cutie	8711500716873

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

