



Flexo Print

TL 80W/10-R SLV/25

Rørformede lavtrykssviksøvlamper (udladningslamper)

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	1.000 t
Driftslevetid (nom.)	1.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	10-R
Farvebetegnelse	Ultraviolet A
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	222
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	210
UV-forringelse efter 1000 timer	20 %
UV-forringelse efter 2000 timer	30 %
UV-forringelse efter 500 timer	10 %
Drift og el	
Strømforbrug	80 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,83 A
Spænding (nom.)	110 V
Spænding (nom.)	110 V


Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T38 [T 38 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	13,0 mg
UV	
UV-A-stråling, 100 t. (IEC)	20,5 W
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TL 80W/10-R SLV/25
Det fulde produkt navn	TL 80W/10-R SLV/25
Full EOC	871150061262540
Beskrivelse af lokal kode	2051008017
Ordrekode	61262540
Materialenr. (12NC)	928005901029
Lokal ordrekode	2051008017
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500612625
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500612632

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL 80W/10-R SLV/25

