



# Flexo Print

## TL 80W/10-R SLV/25

Lysrør i farge 03

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	1 000 time(r)
Brukstid (nom.)	1 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	10-R
Fargebetegnelse	Ultrafiolett A
Kromatisk koordinat X (nom)	222
Kromatisk koordinat Y (nom)	210
UV-forringelse ved 1000 t	20 %
UV-forringelse ved 2000 t	30 %
UV-forringelse ved 500 t	10 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	80 W
lyskildestrøm (nom.)	0,83 A
Spenning (nom.)	110 V
Spenning (nom.)	110 V


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T38 [T 38 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	13,0 mg
UV	
UV-A-stråling 100 t (IEC)	20,5 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL 80W/10-R SLV/25
Fullstendig produktnavn	TL 80W/10-R SLV/25
Full EOC	871150061262540
Lokal kodebeskrivelse	3833553
Bestillingskode	61262540
Materialenr. (12NC)	928005901029
Lokal bestillingskode	3833553
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500612625
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500612632

## Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL 80W/10-R SLV/25

