



Super Actinic /03

TL 80W/10-R SLV/25

Трубчатые ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	1 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	10-R
Обозначение цвета	Ультрафиолетовый А
Координата цветности X (ном.)	222
Координата цветности Y (ном.)	210
Снижение УФ-потока после 1000 ч	20 %
Снижение УФ-потока после 2000 ч	30 %
Снижение УФ-потока после 500 ч	10 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	80 В
Ток лампы (ном.)	0,83 А
Напряжение (ном.)	110 Вт
Напряжение (ном.)	110 Вт

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T38 [Т 38 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	13,0 mg


УФ-излучение	
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	20,5 В

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TL 80W/10-R SLV/25
Полное название продукта	TL 80W/10-R SLV/25
Полный код продукта	871150061262540
Код заказа	928005901029
Материал № (12NC)	928005901029
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500612625
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500612632


Super Actinic /03

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 мм	1 500 мм	1 507,1 мм	1 504,7 мм	1 514,2 мм



Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TL 80W/10-R SLV/25

