



Flexo Print

TL 100W/10R 25PK

Lampes Flexo print TL – haute efficacité en reprographie et photopolymérisation. Les lampes Flexo print TL émettent presque toute leur lumière (99,9 %) dans les gammes d’ondes UVA utiles et visibles bleues (entre 350 et 400 nm) et ont un pic d’intensité à 370 nm. Cela en fait les lampes idéales pour les équipements d’impression photographique et de processus de photopolymérisation. En outre, les lampes « R » de cette famille ont un réflecteur interne de 200 degrés pour optimiser encore davantage l’efficacité générale de la lampe.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	2 000 h
Durée de vie utile (nom.)	1 000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	10-R
Désignation de couleur	Ultraviolet A
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	220
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	200
Dépréciation UV à 1 000 heures	20 %
Dépréciation UV à 2 000 heures	30 %
Dépréciation UV à 500 heures	10 %

Fonctionnement et électricité	
Consommation	100 W
Courant de la lampe (nom.)	0,97 A
Tension (nom.)	122 V
Tension (nom.)	122 V
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T38 [T 38 mm]
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	13,0 mg
UV	
Rayonnement UV-A 0 h (CEI)	28,0 W


Flexo Print

Rayonnement UV-A 100 h (CEI)	26,0 W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	TL 100W/10-R UV-A
Nom complet du produit	TL 100W/10R 25PK
Full EOC	871150061281640
Code de commande	246942


Numéro de matériau (12 N.C.)	928006901029
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500612816
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
EAN/CUP – Boîte	8711500612823

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1 763,8 mm	1 770,9 mm	1 768,5 mm	1 778 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL 100W/10-R UV-A

