



Flexo Print

TL 100W/10-R UV-A

Lysrør i farge 03

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	2 000 time(r)
Brukstid (nom.)	1 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	10-R
Fargebetegnelse	Ultrafiolett A
Kromatisk koordinat X (nom)	220
Kromatisk koordinat Y (nom)	200
UV-forringelse ved 1000 t	20 %
UV-forringelse ved 2000 t	30 %
UV-forringelse ved 500 t	10 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	100 W
lyskildestrøm (nom.)	0.97 A
Spenning (nom.)	122 V
Spenning (nom.)	122 V


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T38 [T 38 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	13,0 mg
UV	
UV-A-stråling 0 t (IEC)	28,0 W
UV-A-stråling 100 t (IEC)	26,0 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL 100W/10-R UV-A
Fullstendig produktnavn	TL 100W/10-R UV-A
Full EOC	871150061281640
Lokal kodebeskrivelse	3833493
Bestillingskode	61281640
Materialenr. (12NC)	928006901029
Lokal bestillingskode	3833493
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500612816
SAP-teller – pakker per utvendige	25

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1 763,8 mm	1 770,9 mm	1 768,5 mm	1 778 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL 100W/10-R UV-A

