

PHILIPS

Lighting



Super Actinic Απόχρωση /03

TL 60W/10-R 1SL/25

Flexo print TL lamps emit almost all of their light (99.9%) in the useful UVA and visible blue wavebands – between 350 and 400 nm – and have peak intensity at 370 nm (except for the /03 version). This makes them ideal for flexo printing equipment and photopolymerization processes. In addition, the 'R' lamps in the family have an internal 200-degree reflector to further optimize the lamp's overall efficiency.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	2.000 h
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	1.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	10-R
Ανάθεση χρωμάτων	Υπεριώδης Α
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	222
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	210
Μείωση UV στις 1000 ώρες	15 %
Μείωση UV στις 2000 ώρες	30 %
Μείωση UV στις 500 ώρες	10 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	62 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,7 A
Τάση (ονομ.)	102 V
Τάση (ονομ.)	102 V
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T38 [T 38 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	13,0 mg


Super Actinic Απόχρωση /03

UV	
Ακτινοβολία UV-A 100 ώρες (IEC)	15,8 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TL 60W/10-R SLV/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	TL 60W/10-R 1SL/25
Full EOC	871150061572540
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL60W/10R
Κωδικός παραγγελίας	61572540


Αρ. υλικού (12NC)	928008401003
Τοπικός κωδικός	TL60W/10R
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500615725
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500615732

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TL 60W/10-R SLV/25

