



Super Actinic /03

TL 60W/10-R SLV/25

Трубчатые ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	1 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	10-R
Обозначение цвета	Ультрафиолетовый А
Координата цветности X (ном.)	222
Координата цветности Y (ном.)	210
Снижение УФ-потока после 1000 ч	15 %
Снижение УФ-потока после 2000 ч	30 %
Снижение УФ-потока после 500 ч	10 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	62 В
Ток лампы (ном.)	0,7 А
Напряжение (ном.)	102 Вt
Напряжение (ном.)	102 Вt
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T38 [Т 38 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	13,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	15,8 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TL 60W/10-R SLV/25
Полное название продукта	TL 60W/10-R SLV/25
Полный код продукта	871150061572540
Код заказа	928008401003
Материал № (12NC)	928008401003
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500615725
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500615732


Super Actinic /03

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TL 60W/10-R SLV/25

