



UV-B Narrowband TL

TL 20W/01 RS SLV/25

Rørformede eller kompakte ensklede lavtrykskviksølvlamper (lysstofrør)

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	2.000 t
Driftslevetid (nom.)	2.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	01
Farvebetegnelse	Ultraviolet B
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	208
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	192
UV-forringelse efter 1000 timer	15 %
UV-forringelse efter 500 timer	10 %
Drift og el	
Strømforbrug	19,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,37 A
Spænding (nom.)	59 V
Spænding (nom.)	59 V
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T38 [T 38 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	5,5 mg
UV	
UV-B-stråling, 100 t. (IEC)	3,08 W
UV-B-stråling, 5. t. (IEC)	3,23 W
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TL 20W/01 RS SLV/25
Det fulde produkt navn	TL 20W/01 RS SLV/25
Full EOC	871869666237300
Ordrekode	66237300
Materialenr. (12NC)	928010000130
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696662373
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8718696662380


UV-B Narrowband TL

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/01 RS SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/01 RS SLV/25

