



Actinic BL

Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

Трубчатые ртутные люминесцентные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	9 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	5 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	10
Обозначение цвета	Actinic
Координата цветности X (ном.)	220
Координата цветности Y (ном.)	205
Снижение УФ-потока после 2000 ч	20 %
Снижение УФ-потока после 5000 ч	40 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	39 В
Ток лампы (ном.)	0,43 А
Напряжение (ном.)	101 Вт
Напряжение (ном.)	101 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T12 [38 мм (T12)]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	13,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-А 0 ч (МЭК)	12,4 В
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	10,0 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
Полное название продукта	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
Полный код продукта	871150026026000
Код заказа	928011301020
Материал № (12NC)	928011301020
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500260260
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500260277


Actinic BL

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1 198,4 mm	1 205,4 mm	1 212,4 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

