



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Actinic-lamporna BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S och PL-L har ett ljusspektrum som matchar ljuskänsligheten i husflugans öga och drar därför till sig insekter. De avger praktiskt taget ingen UV-B-strålning och är därmed helt säkra. Genom att vara helt blyfria och ha branschens lägsta kvicksilverinnehåll är de verkligen ett bra miljöval. Att de är tillgängliga för många olika formfaktorer (rak (T5, T8, T12), cirkelformad (TL-E) och kompakt (PL-S/PL-L)) och effekter gör det också enkelt att införliva dina elektriska flugdödare i alla sorters design

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Effektförbrukning	39 W
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	9 000 h	Lampström (nom)	0,43 A
Livslängd (nom)	5 000 h	Spänning (nom)	101 V
		Spänning (nom)	101 V
Ljusteknik		Mekanik och armaturhus	
Färgkod	10	Lampform	T12 [38 mm (T12)]
Färgbeteckning	Actinic		
Kromaticitetskoordinat X (nom)	220		
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	205		
UV-nedgång efter 2 000 tim	20 %		
UV-nedgång efter 5 000 tim	40 %		
		Användning och godkännande	
		Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	13,0 mg

## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


UV	
UV-A-strålning 0 tim (IEC)	12,4 W
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	10,0 W

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
Fullständigt produktnamn	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25
Full EOC	871150026026000


Beställningsnummer	26026000
Materialnummer (12NC)	928011301020
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500260260
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500260277

### Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1 198,4 mm	1 205,4 mm	1 212,4 mm

### Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

