



UVB Broadband TL

TL 40W/12 RS SLV/25

Lysrør eller kompaktlysrør i farge 12

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	9 000 time(r)
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	12
Fargebetegnelse	Ultrafiolett B
Kromatisk koordinat X (nom)	230
Kromatisk koordinat Y (nom)	230
UV-forringelse ved 1000 t	15 %
UV-forringelse ved 2000 t	20 %
UV-forringelse ved 5000 t	30 %
UV-forringelse ved 500 t	10 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	39 W
lyskildestrøm (nom.)	0,43 A
Spenning (nom.)	101 V
Spenning (nom.)	101 V

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T38 [T 38 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,5 mg
UV	
UV-B-stråling 100 t (IEC)	5,77 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL 40W/12 RS SLV/25
Fullstendig produktnavn	TL 40W/12 RS SLV/25
Full EOC	871869666245800
Bestillingskode	66245800
Materialenr. (12NC)	928011301230
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696662458
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8718696662465


UVB Broadband TL

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 40W/12 RS SLV/25	40,5 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL 40W/12 RS SLV/25

