



TL Rapid Start Standard Colours

TL RS 40W/54-765 1SL/25

Lampu TL RS (Rapid Start) (diameter tabung 38 mm) memiliki lapisan silikon eksternal. Sangat sesuai untuk situasi dengan kelembapan tinggi yang membutuhkan penyalan yang cepat dan stabil namun renderasi warna tidak penting. Lampu Rapid Start dapat dinyalakan tanpa starter.


Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	13.000 jam
Teknis Lampu	
Kode Warna	54-765
Flux Cahaya	2.500 lm
Penandaan Warna	Cool Daylight
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6200 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	64 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	72
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	39,0 W
Arus Lampu (Nom)	0,430 A
Tegangan (Nom)	101 V
Tegangan (Nom)	101 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya

Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	T12 [38 mm (T12)]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	8,0 mg
Data Produk	
Nama produk pesanan	TL RS 40W/54-765 1SL/25
Nama lengkap produk	TL RS 40W/54-765 1SL/25
Kode produk lengkap	871150064133500
Kode urutan	928011305430
No. Material (12NC)	928011305430
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500641335
Numerator - Pak per kotak bagian luar	25
EAN/UPC - Kantung	8711500641342


TL Rapid Start Standard Colours

Dimensional drawing



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL RS 40W/54-765 1SL/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Photometric data



Spectral Power Distribution Colour - TL RS 40W/54-765 1SL/25

