



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 30W/10

Med sin optimaliserte spektertilpasning etter husfluens øyefølsomhet virker Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S og PL-L-lyskildene svært tiltrekkende på insekter. De har ellers praktisk talt ingen UV-B-stråling, og er derfor helt trygge. Disse lyskildene er i tillegg et svært godt miljøalternativ, siden de har det laveste kvikksølvinnholdet i bransjen og er 100 % blyfrie. En rekke ulike formfaktorer (rett (T5, T8, T12), sirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S/PL-L)) og wattstyrker er tilgjengelige for utforming av elektroniske fluefeller

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	2 000 time(r)
Brukstid (nom.)	2 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	10
Fargebetegnelse	Actinic
Kromatisk koordinat X (nom)	225
Kromatisk koordinat Y (nom)	230
UV-forringelse ved 1000 t	25 %
UV-forringelse ved 2000 t	40 %
UV-forringelse ved 500 t	15 %

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	30 W
lyskildestrøm (nom.)	0,805 A
Spennning (nom.)	45 V

Spennning (nom.)	45 V
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T26 [T 26 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8,0 mg

UV	
UV-A-stråling 100 t (IEC)	6,6 W

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL
Fullstendig produktnavn	Actinic BL TL-DK 30W/10
Full EOC	871150089346840
Lokal kodebeskrivelse	3833406
Bestillingskode	89346840
Materialenr. (12NC)	928019501029


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Lokal bestillingskode	3833406
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500893468
SAP-teller – pakker per utvendige	25


EAN/UPC – boks	8711500893475
----------------	---------------

Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

