



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Med sin optimaliserte spektertilpasning etter husfluens øyefølsomhet virker Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S og PL-L-lyskildene svært tiltrekkende på insekter. De har ellers praktisk talt ingen UV-B-stråling, og er derfor helt trygge. Disse lyskildene er i tillegg et svært godt miljøalternativ, siden de har det laveste kvikksølvinnholdet i bransjen og er 100 % blyfrie. En rekke ulike formfaktorer (rett (T5, T8, T12), sirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S/PL-L)) og wattstyrker er tilgjengelige for utforming av elektroniske fluefeller

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	9 000 time(r)
Brukstid (nom.)	5 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	10
Fargebetegnelse	Actinic
Kromatisk koordinat X (nom)	225
Kromatisk koordinat Y (nom)	230
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	36 W
lyskildestrøm (nom.)	0,865 A
Spenning (nom.)	50 V
Spenning (nom.)	50 V

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T26 [T 26 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8,0 mg
UV	
UV-A-stråling 100 t (IEC)	8,8 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
Fullstendig produktnavn	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
Full EOC	872790086083200
Lokal kodebeskrivelse	3861682
Bestillingskode	86083200
Materialenr. (12NC)	928019701003
Lokal bestillingskode	3861682
SAP-teller – antall per pakke	1

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


EAN/UPC – produkt/boks	8727900860832
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8727900860849

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

