



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Actinic-lamporna BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S och PL-L har ett ljusspektrum som matchar ljuskänsligheten i husflugans öga och drar därför till sig insekter. De avger praktiskt taget ingen UV-B-strålning och är därmed helt säkra. Genom att vara helt blyfria och ha branschens lägsta kvicksilverinnehåll är de verkligen ett bra miljöval. Att de är tillgängliga för många olika formfaktorer (rak (T5, T8, T12), cirkelformad (TL-E) och kompakt (PL-S/PL-L)) och effekter gör det också enkelt att införliva dina elektriska flugdödare i alla sorters design

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information		Lampström (nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,865 A
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	9 000 h	Spänning (nom)	50 V
Livslängd (nom)	5 000 h	Spänning (nom)	50 V
Ljusteknik		Mekanik och armaturhus	
Färgkod	10	Lampform	T26 [T 26 mm]
Färgbeteckning	Actinic	Användning och godkännande	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	225	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	8,0 mg
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	230	UV	
Drift och elektricitet		UV-A-strålning 100 tim (IEC)	8,8 W
Effektförbrukning	36 W		

## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


### Produktdata

Beställningsproduktnamn	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
Fullständigt produktnamn	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
Full EOC	872790086083200
Beställningsnummer	86083200
Materialnummer (12NC)	928019701003


SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900860832
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8727900860849

### Måttskiss

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



### Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

