



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Actinic BL Secura för extra säkerhet, HACCP-godkänt. Det yttre höljet håller allt glassplitter och alla komponenter på plats i händelse av att röret går sönder. Liksom övriga Actinic är Secura optimerat för att attrahera de flesta insekter. Lågt kvicksilverinnehåll och 100% blyfritt innehåll gör det till ett bra miljöval.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Spänning (nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	50 V	50 V
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	9 000 h		
Livslängd (nom)	5 000 h		
Ljusteknik		Mekanik och armaturhus	
Färgkod	10	Lampform	T26 [T 26 mm]
Färgbeteckning	Actinic	Användning och godkännande	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	225	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	8,0 mg
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	230	UV	
UV-nedgång efter 2 000 tim	20 %	UV-A-strålning 100 tim (IEC)	8,8 W
UV-nedgång efter 5 000 tim	30 %	Produktdata	
Drift och elektricitet		Beställningsproduktnamn	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Effektförbrukning	36 W	Fullständigt produktnamn	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Lampström (nom)	0,865 A	Full EOC	872790086085600

Actinic BL TL-D(K) Secura

Beställningsnummer	86085600
Materialnummer (12NC)	928019801003
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900860856


Räknare – antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC – Hölje	8727900860863

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

