



MASTER Actinic BL TL-D

MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Лампы семейства Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K) — это идеальный выбор для инсектицидных систем. Эти лампы работают в волновом спектре, который отлично подходит для привлечения насекомых. Кроме того, они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. В дополнение к этому они используют специальное покрытие "MASTER" для повышения эффективности, первоначального UV-A излучения и для облегчения технического обслуживания лампы. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути, полному отсутствию свинца и высокой эффективности эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды. Для дополнительной безопасности эти лампы обладают специальным защитным покрытием "Secura", которое уберегает стекло и элементы лампы от выпадения при случайном разбивании. Таким образом обеспечивается защита от попадания осколков стекла на пищевые продукты. Именно поэтому такие лампы соответствуют строгим требованиям HACCP.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	12 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	10


Обозначение цвета	Actinic
Координата цветности X (ном.)	225
Координата цветности Y (ном.)	215
Снижение УФ-потока после 2000 ч	7 %
Снижение УФ-потока после 5000 ч	14 %
Снижение УФ-потока после 8000 ч	18 %

MASTER Actinic BL TL-D

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	15,9 В
Ток лампы (ном.)	0,335 А
Напряжение (ном.)	55 Вт
Напряжение (ном.)	55 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T26 [Т 26 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Нг) (ном.)	3,0 мг
УФ-излучение	
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	4,0 В


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Полное название продукта	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Полный код продукта	872790092696500
Код заказа	928022601003
Материал № (12NC)	928022601003
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900926965
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8727900926972

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 мм	437,4 мм	444,5 мм	442,1 мм	451,6 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

MASTER Actinic BL TL-D

