



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80 προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL-D. Επιπλέον, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Είναι δυνατή η λειτουργία του λαμπτήρα σε υφιστάμενα φωτιστικά TL-D.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	860 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,38
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	63 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	83


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	14,2 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,380 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	15 kWh

MASTER TL-D Super 80

Αρ. εγγραφής EPREL	423504
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25
Full EOC	871150095381040
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLD14W/84


Κωδικός παραγγελίας	95381040
Αρ. υλικού (12NC)	928024384001
Τοπικός κωδικός	TLD14W/84
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500953810
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500953827

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28 mm	361,2 mm	368,3 mm	365,9 mm	375,4 mm


Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

