



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	860 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Coordonnée chromatique X	0,38
Coordonnée chromatique Y	0,38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	63 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	83
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	14,2 W


Courant lampe (nom.)	0,380 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	2 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423504
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Nom de produit complet	MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25
Code EOC	871150095381040
Code de commande	8711500953810
Code 12NC	928024384001
Code de commande local	TLD14W840
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500953810
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500953827

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28 mm	361,2 mm	368,3 mm	365,9 mm	375,4 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

