



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D lámpatestekben.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fényárammértéki referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	860 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	63 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	83


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	14,2 W
Fényforrás árama (névleges)	0,380 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	15 kWh

MASTER TL-D Super 80

EPREL-regisztrációs szám	423504
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25
Teljes terméknev	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25
Full EOC	871150095381040


Rendelési kód	95381040
Cikkszám (12NC)	928024384001
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500953810
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500953827

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28 mm	361,2 mm	368,3 mm	365,9 mm	375,4 mm


Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

