



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Spannung (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		55 V
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)	Mechanik und Gehäuse	
Nutzlebensdauer (Nom.)	9.000 Stunde(n)	Kolbenform	T26 [T 26 mm]
Lichttechnische Daten		Genehmigung und Anwendung	
Farbcode	10	Quecksilbergehalt (Nom)	5
Lichtfarbe	Aktinisch	UV	
Farbkoordinate X (Nom)	222	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	3,15 W
Farbkoordinate Y (nom.)	210	Produktdaten	
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	25 %	Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	40 %	Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Betrieb und Elektrik		Gesamt-Produktcode	871150089858640
Energieverbrauch	15 W	Bestellcode	89858640
Lampenstrom (Nom)	0,335 A	Material-Nr. (12NC)	928024701029
Spannung (Nom)	55 V	Anzahl pro Verpackung	1

Actinic BL TL-D(K) Secura


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500898586
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500898593

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

