



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Actinic-lamporna BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S och PL-L har ett ljusspektrum som matchar ljuskänsligheten i husflugans öga och drar därför till sig insekter. De avger praktiskt taget ingen UV-B-strålning och är därmed helt säkra. Genom att vara helt blyfria och ha branschens lägsta kvicksilverinnehåll är de verkligen ett bra miljöval. Att de är tillgängliga för många olika formfaktorer (rak (T5, T8, T12), cirkelformad (TL-E) och kompakt (PL-S/PL-L)) och effekter gör det också enkelt att införliva dina elektriska flugdödare i alla sorters design

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		UV-nedgång efter 8 000 tim	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		20 %
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8 000 h	Drift och elektricitet	
Livslängd (nom)	9 000 h	Effektförbrukning	15 W
Ljusteknik		Lampström (nom)	0,34 A
Färgkod	10	Spänning (nom)	55 V
Färgbeteckning	Actinic	Spänning (nom)	55 V
Kromaticitetskoordinat X (nom)	222	Mekanik och armaturhus	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	210	Lampform	T26 [T 26 mm]
UV-nedgång efter 2 000 tim	10 %		
UV-nedgång efter 5 000 tim	15 %		

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Användning och godkännande

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) 5,0 mg

UV

UV-A-strålning 100 tim (IEC) 3,9 W

Produktdata

Beställningsproduktnamn Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Fullständigt produktnamn Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Full EOC 871150071093240

Beställningsnummer 71093240

Materialnummer (12NC) 928024801029


SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

EAN/UPC - Produkt/fodral 8711500710932

Räknare - antal förpackningar per kartong 25


EAN/UPC - Hölje 8711500710949

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

