



TL-D 标准颜色

TL-D 15W/54-765 1SL/50

低压汞放电灯，带有一个 26mm 的管状包层。

安全提示

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.


产品数据

一般信息	
底盖	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	13,000 小时
灯技术	
颜色代码	54-765
光通量	725 lm
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6200 K
显色指数 (CRI)	72
操作和电气	
功耗	15.0 W
灯具电流 (标称)	0.310 A
电压 (标称)	51 V
电压 (标称)	51 V
控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外形	T8
审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	8.0 mg
能耗 kWh/1000 h	20 kWh
产品数据	
订单产品名称	TL-D 15W/54-765 1SL/50
完整的产品名称	TL-D 15W/54-765 1SL/50
完整产品代码	871150072221865
订购代码	928024805436
材料编号 (12NC)	928024805436
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500722218
计算器 - 每个外包装箱中的包数	50
EAN/UPC - 案例	8711500641328


TL-D 标准颜色

二维绘图




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/54-765 1SL/50	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 15W/54-765 1SL/50

寿命




Life Expectancy Diagram - TL-D 15W/54-765 1SL/50



Life Expectancy Diagram - TL-D 15W/54-765 1SL/50

TL-D 标准颜色

寿命



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 15W/54-765 1SL/50

