



TL-D Standard Colours

TL-D 30W/33-640 1SL/25

A TL-D Standard Colors lámpák (26 mm-es csőátmérővel) képesek hangulatot teremteni a meleg fehértől a hűvös nappali fényig. Megfelelő hatásfokú és színmegjelenítésű lámpák.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	13 000 h

Technikai adatok	
Színkód	33-640
Fényáram	2 100 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4100 K
Színvisszaadási index (CRI)	63

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	30 W
Fényforrás árama (névleges)	0,360 A
Feszültség (névleges)	98 V

Feszültség (névleges)	98 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	5,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	36 kWh


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TL-D 30W/33-640 1SL/25
Teljes terméknév	TL-D 30W/33-640 1SL/25
Full EOC	871150070282140
Rendelési kód	70282140

TL-D Standard Colours

Cikkszám (12NC)	928025403323
Helyi kód	TLD3033
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500702821


Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500722614

Méretezett rajza




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/33-640 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/33-640 1SL/25

Élettartam



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/33-640 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/33-640 1SL/25

TL-D Standard Colours

Élettartam

Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/33-640 1SL/25

