



TL-D Standard

TL-D 30W/54-765 1SL/25

Le lampade TL-D Standard Colours (diametro 26 mm) creano atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda. Lampade con efficacia e resa dei colori moderate.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	13.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	54-765
Flusso luminoso	1.825 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura del colore correlata	6200 K
Indice di resa cromatica (CRI)	72
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	30,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,360 A
Tensione (Nom)	98 V
Tensione (Nom)	98 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	36 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL-D 30W/54-765 1SL/25
Nome completo prodotto	TL-D 30W/54-765 1SL/25
Full EOC	871150072263840
Codice d'ordine	72263840
Codice materiale (12NC)	928025405423
Codice locale	BAN
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500722638
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500722645


TL-D Standard

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/54-765 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/54-765 1SL/25

Durata




Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/54-765 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/54-765 1SL/25

TL-D Standard

Durata



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/54-765 1SL/25

