



TL-E Circular Standard Colours

TL-E 32W/33-640 1CT/12

This circular TL lamp (tube diameter 29 mm) enables omni-directional light distribution. It is suitable for use in a wide range of luminaires for various purposes where color rendering is not important.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G10Q [G10q]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	13 000 h
Technikai adatok	
Színkód	33-640
Fényáram	2 050 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4100 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	64 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	63
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	32,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,450 A
Feszültség (névleges)	81 V

Feszültség (névleges)	81 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	C-T9 [C-T9 29 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	9 mg
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TL-E 32W/33-640 1CT/12
Teljes terméknév	TL-E 32W/33-640 1CT/12
Full EOC	871150055956215
Rendelési kód	55956215
Cikkszám (12NC)	928026303360

TL-E Circular Standard Colours


Helyi kód	TLE3233
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500559562
Számláló – csomag külső dobozonként	12

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500559371
----------------------------	---------------

Méretezett rajza

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/33-640 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/33-640 1CT/12

