



MASTER TL-E Κυκλικοί Super 80



TL-E 32W/865 1CT/12

Αυτός ο κυκλικός λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 29 mm) επιτρέπει την προς όλες τις κατευθύνσεις κατανομή του φωτός. Είναι κατάλληλος για χρήση σε ένα μεγάλο εύρος φωτιστικών για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών φωτιστικών, σε 'ανθρώπινες' εφαρμογές όπως σχολεία, γραφεία, καταστήματα και σπίτια, και το φωτισμό οικιστικών περιοχών.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G10q
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	13.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	2.310 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,313
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,337
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	72 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	32,8 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,450 A
Τάση (ονομ.)	81 V
Τάση (ονομ.)	81 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	C-T29
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	8 mg

MASTER TL-E Κυκλικοί Super 80

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	8 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	33 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423510
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγής προϊόντος	TL-E 32W/865 1CT/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	TL-E 32W/865 1CT/12
Full EOC	872790084055100
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLE32W/86

Κωδικός παραγγελίας	84055100
Αρ. υλικού (12NC)	928026386570
Τοπικός κωδικός	TLE32W/86
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900840551
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900840568

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

