



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 40W/830 1CT/12

Ez a kör alakú TL lámpa (29 mm-es csőátmérő) minden irányba világít. Sokféle, különböző célt szolgáló lámpatestben használható, többek között dekorációs lámpatestekben, főleg „emberközeli” alkalmazások esetén, például iskolákban, irodákban, üzletekben és lakásokban, illetve lakóövezetek világítására.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G10q
Fényárammértési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	13 000 h
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	3 200 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	80 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	40,8 W
Fényforrás árama (névleges)	0,420 A
Feszültség (névleges)	110 V
Feszültség (névleges)	110 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	C-T29
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	8 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	41 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423511
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TL-E 40W/830 1CT/12
Teljes terméknev	TL-E 40W/830 1CT/12
Full EOC	871150028476115
Rendelési kód	28476115


Cikkszám (12NC)	928027483070
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500284761
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500559524

Méretezett rajza



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/830 1CT/12

