



TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 lyskilden (rørdiameter 38 mm) giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL serien. Lyskilden har udvendig silikonebelægning og udvendigt tændingsbånd. Den er velegnet til situationer, hvor lave temperaturer og høj luftfugtighed kræver hurtig og stabil tænding, og hvor farvegengivelse ikke er afgørende. Rapid Start lyskilder kan tændes uden glimtænder.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Spænding (nom.)	57 V
Levetid til 50 % fejl (nom.)	13.000 t	Spænding (nom.)	57 V
Lysteknisk		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Dæmpbar	Ja
Lysstrøm	1.250 lm	Mekanik og armaturhus	
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lyskildeform	T12 [38 mm (T12)]
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Godkendelse og anvendelsesområde	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	64 lm/W	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	8,0 mg
Farvegengivelsesindeks (CRI)	85	Energiforbrug kWh/1000 t.	24 kWh
Drift og el			
Strømforbrug	19,3 W		


TL-M Rapid Start Super 80

Produktdata

Ordreproduktnavn	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25
Det fulde produktnavn	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25
Full EOC	871150072399440
Beskrivelse af lokal kode	2051163897
Ordrekode	72399440
Materialenr. (12NC)	928030008371
Lokal ordrekode	2051163897


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500723994
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500724007

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25

