



TL-M RS Super 80

TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25

TL-M RS Super 80 mit 38 mm Röhrendurchmesser bietet eine bessere Lichtausbeute und Farbwiedergabe als TL-Standardlampen. Die Lampe hat eine äußere Silikonbeschichtung sowie einen externen Zündstreifen und eignet sich daher für Anwendungen, bei denen niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit eine schnelle und sichere Zündung erfordern. Schnellstart-Lampen können ohne Starter gezündet werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Spannung (Nom)	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	57 V	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13'000 Stunde(n)	Spannung (Nom)	
Lichttechnische Daten		57 V	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	1'250 lm	Dimmbar	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Ja	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Mechanik und Gehäuse	
Nennlichtausbeute (nom.)	64 lm/W	Kolbenform	
Farbwiedergabeindex (CRI)	85	T12 [38 mm (T12)]	
Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch	19.3 W	Quecksilbergehalt (Nom)	
Lampenstrom (Nom)	0.370 A	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	
Produktdaten		24 kWh	
Bestell-Produktname		TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25	

TL-M RS Super 80

Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150072399440
Bestellcode	72399440
Material-Nr. (12NC)	928030008371
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500723994
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500724007

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25

