



TL-M RS

Standardfarben

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

TL-M RS mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine äußere Silikonbeschichtung und einen externen Zündstreifen. Sie eignet sich daher für Anwendungen, bei denen niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit eine schnelle und sichere Zündung erfordern. Schnellstart-Lampen können ohne Starter gezündet werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	33-640
Lichtstrom	2.850 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K
Nennlichtausbeute (nom.)	72 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	63
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	39,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,430 A

Spannung (Nom)	101 V
Spannung (Nom)	101 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T12 [38 mm (T12)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	8,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	47 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25


TL-M RS Standardfarben

Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
Gesamt-Produktcode	871150072429840
Bestellcode	72429840
Material-Nr. (12NC)	928030503371
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500724298
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500724304

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

