



TL-M Arranque Rápido

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

La lámpara TL-M RS (encendido rápido) (diámetro de tubo de 38 mm) tiene un revestimiento de silicona y una tira de encendido externa. Es adecuada para situaciones en las que las bajas temperaturas y la alta humedad requieren un encendido rápido y estable pero la reproducción del color no es importante. Las lámparas de encendido rápido se pueden encender sin un cebador.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	13.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	33-640
Flujo luminoso	2.850 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4100 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	72 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	63
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	39,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,430 A


Voltaje (nom.)	101 V
Voltaje (nom.)	101 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T12 [38 mm (T12)]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	47 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

TL-M Arranque Rápido

Nombre completo del producto	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150072429840
Código de pedido	72429840
Código 12NC	928030503371
Cantidad por paquete	1


EAN/UPC - Producto/Caja	8711500724298
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500724304

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

