



TL-M Rapid Start Standaardkleur

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

De TL-M RS (Rapid Start)-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een externe siliconencoating en een externe ontstekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen, maar waar de kleurweergave niet belangrijk is. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom	2.850 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4100 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	72 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	63
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,5 W
Lampstroom (nom.)	0,430 A


Spanning (nom.)	101 V
Spanning (nom.)	101 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T12 [38 mm (T12)]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	47 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

TL-M Rapid Start Standaardkleur

Volledige productnaam	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150072429840
Bestelcode	72429840
Materiaalnr. (12NC)	928030503371
Lokale code	TLM40W33RS
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500724298
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500724304

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

