



TL-M Arranque Rápido

TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

A lâmpada TL-M RS (Rapid Start) (diâmetro do tubo de 38 mm) possui um revestimento exterior de silicone e uma faixa de ignição externa. É adequada para situações em que as temperaturas baixas e a humidade elevada exigem uma ignição rápida e estável, mas em que a composição de cores não é importante. A ignição das lâmpadas Rapid Start (arranque rápido) pode ser efectuada sem um arrancador.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	54-765
Fluxo Luminoso	2.500 lm
Designação da cor	Luz natural fria
Temperatura de cor correlacionada	6200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	63 lm/W
Color rendering index (CRI)	72
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	39,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,430 A


Tensão (Nom.)	101 V
Tensão (Nom.)	101 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T12 [38 mm (T12)]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	47 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

TL-M Arranque Rápido

Nome do produto completo	TL-M RS 40W/54-765 1SL/25
Código do produto completo	871150072441040
Código de encomenda	72441040
N.º material (12NC)	928030505471
Numerador – Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC – Produto/caixa	8711500724410
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500724427

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/54-765 1SL/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

