



TL-M Pornire rapidă Culori Standard

TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

Lampa TL-M RS (Rapid Start) (diametru tub 38 mm) are un înveliș exterior din silicon și o bandă exterioară de aprindere. Este potrivită pentru situații în care temperaturile scăzute și umiditatea ridicată necesită o aprindere rapidă și stabilă, dar redarea culorii nu este importantă. Lămpile Rapid Start pot fi aprinse fără starter.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	13.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	54-765
Flux luminos	2.500 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6200 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	63 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	72
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	39,5 W
Curent lampă (nom.)	0,430 A
Tensiune (nom.)	101 V
Tensiune (nom.)	101 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T12 [38 mm (T12)]
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	8,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	47 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	TL-M RS 40W/54-765 1SL/25
Numele complet al produsului	TL-M RS 40W/54-765 1SL/25
Full EOC	871150072441040

TL-M Pornire rapidă Culori Standard

Cod de comandă	72441040
Număr material (12NC)	928030505471
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Prods/Cutie	8711500724410


Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500724427

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/54-765 1SL/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

