



# TL-M Arranque Rápido Super 80

## TL-M RS Super 80 40W/830 1SL/25

A lâmpada TL-M RS (Rapid Start) Super 80 (diâmetro do tubo de 38 mm) oferece mais lúmens por Watt e uma melhor composição de cores do que as lâmpadas TL standard. A lâmpada possui um revestimento exterior de silicone e uma faixa de ignição externa. É adequada para situações em que as temperaturas baixas e a humidade elevada exigem uma ignição rápida e estável. A ignição das lâmpadas Rapid Start (arranque rápido) pode ser efectuada sem um arrancador.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais		Corrente de lâmpada (Nom.)		0,430 A	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tensão (Nom.)	103 V		
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13.000 h	Tensão (Nom.)	103 V		
Caraterísticas técnicas da luz		Controlos e regulação			
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Regulável	Sim		
Fluxo Luminoso	3.100 lm	Características mecânicas e compartimento			
Designação da cor	Branco quente (WW)	Formato da lâmpada	T12 [38 mm (T12)]		
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Aprovação e aplicação			
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	78 lm/W	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8,0 mg		
Color rendering index (CRI)	85	Consumo de energia kWh/1000 h	47 kWh		
Funcionamento e caraterísticas elétricas					
Consumo de Energia	39,5 W				


## TL-M Arranque Rápido Super 80

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	TL-M RS Super 80 40W/830 1SL/25
Nome do produto completo	TL-M RS Super 80 40W/830 1SL/25
Código do produto completo	871150072456440
Código de encomenda	72456440
N.º material (12NC)	928030508371


Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500724564
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500724571

### Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 40W/830 1SL/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 40W/830 1SL/25

