



TL-M Rapid Start

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

De TL-M RS (Rapid Start) Super 80-lamp (buisdiameter 38 mm) levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-kleuren. De lamp heeft een externe siliconencoating en een externe ontstekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	3.100 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	78 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	85
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,5 W
Lampstroom (nom.)	0,430 A
Spanning (nom.)	103 V


Spanning (nom.)	103 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T12 [38 mm (T12)]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	47 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
Volledige productnaam	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
Full EOC	871150072462540
Bestelcode	72462540

TL-M Rapid Start

Materiaalnr. (12NC)	928030508471
Lokale code	TLM40W840RS
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500724625


Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500724632

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

