



TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

Lyskilden TL-M RS (Rapid Start, rask start) Super 80 (tubediameter 38 mm) gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-standardfarger. Lyskilden har et ytre silikonbelegg og en utvendig tennstripe. Den egner seg godt til omgivelser der lave temperaturer og høy fuktighet gjør at rask og stabil tenning er nødvendig. Rapid Start-lyskilder kan tennes uten starter.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	3 100 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	78 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	85
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	39,5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,430 A


Spenning (nom.)	103 V
Spenning (nom.)	103 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T12 [38 mm (T12)]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	47 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

TL-M Rapid Start Super 80

Fullstendig produktnavn	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
Full EOC	871150072462540
Lokal kodebeskrivelse	3829249
Bestillingskode	72462540
Materialenr. (12NC)	928030508471
Lokal bestillingskode	3829249


SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500724625
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500724632

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

