



TL-M Rapid Start Standard Colours

TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

Zářivka TL-M RS (Rapid Start) (průměr trubice 38 mm) s externí silikonovou vrstvou a externím zapalovacím proužkem. Vhodná pro situace, kdy nízké teploty a vysoká vlhkost vyžadují rychlé a stabilní zapalování, a kdy není důležité barevné podání. Zářivky Rapid Start lze zapalovat bez pomoci startéru.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	33-640
Světelný tok	4 750 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4100 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	74 lm/W
Index podání barev (CRI)	63
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	64,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,670 A
Napětí (jmen.)	110 V
Napětí (jmen.)	110 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T12 [38 mm (T12)]
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
Celý název výrobku	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
Full EOC	871150072486140

TL-M Rapid Start Standard Colours

Objednací kód	72486140
Číslo materiálu (12NC)	928031003371
Místní kód	TLM6533RS
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500724861

Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500724878

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40,5 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour – TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

