



TL-M Pornire rapidă Culori Standard

TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

Lampa TL-M RS (Rapid Start) (diametru tub 38 mm) are un înveliș exterior din silicon și o bandă exterioară de aprindere. Este potrivită pentru situații în care temperaturile scăzute și umiditatea ridicată necesită o aprindere rapidă și stabilă, dar redarea culorii nu este importantă. Lămpile Rapid Start pot fi aprinse fără starter.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	13.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	33-640
Flux luminos	4.750 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4100 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	74 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	63
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	64,0 W
Curent lampă (nom.)	0,670 A
Tensiune (nom.)	110 V

Tensiune (nom.)	110 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T12 [38 mm (T12)]
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	8,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	74 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
Numele complet al produsului	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
Full EOC	871150072486140


TL-M Pornire rapidă Culori Standard

Cod de comandă	72486140
Număr material (12NC)	928031003371
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500724861


Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500724878

Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm



Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

