



TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS SUPER 80 65W/830 SLV/25

Lyskilden TL-M RS (Rapid Start, rask start) Super 80 (tubediameter 38 mm) gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-standardfarger. Lyskilden har et ytre silikonbelegg og en utvendig tennstripe. Den egner seg godt til omgivelser der lave temperaturer og høy fuktighet gjør at rask og stabil tenning er nødvendig. Rapid Start-lyskilder kan tennes uten starter.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	5 100 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelet fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	80 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	85
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	64,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,670 A


Spenning (nom.)	110 V
Spenning (nom.)	110 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T12 [38 mm (T12)]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	74 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL-M RS Super 80 65W/830 1SL/25

TL-M Rapid Start Super 80

Fullstendig produktnavn	TL-M RS SUPER 80 65W/830 SLV/25
Full EOC	871150072516540
Bestillingskode	72516540
Materialenr. (12NC)	928031008371
Lokal bestillingskode	3829268
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500725165
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500725172

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 65W/830 1SL/25	40,5 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – TL-M RS Super 80 65W/830 1SL/25

