



# TL-M Rapid Start Super 80

## TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 lyskilden (rørdiameter 38 mm) giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL serien. Lyskilden har udvendig silikonebelægning og udvendigt tændingsbånd. Den er velegnet til situationer, hvor lave temperaturer og høj luftfugtighed kræver hurtig og stabil tænding, og hvor farvegengivelse ikke er afgørende. Rapid Start lyskilder kan tændes uden glimtænder.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                                 | Lyskildens strømstyrke (nom.)    |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Fod                               | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Spænding (nom.)                  | 110 V             |
| Levetid til 50 % fejl (nom.)      | 13.000 t                        | Spænding (nom.)                  | 110 V             |
| Lysteknisk                        |                                 | Lysstyringssystemer og dæmpning  |                   |
| Farvekode                         | 840 [CCT of 4000K]              | Dæmpbar                          | Ja                |
| Lysstrøm                          | 5.100 lm                        | Mekanik og armaturhus            |                   |
| Farvebetegnelse                   | Kold hvid (CW)                  | Lyskildeform                     | T12 [38 mm (T12)] |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K                          | Godkendelse og anvendelsesområde |                   |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 80 lm/W                         | Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)  | 8,0 mg            |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 85                              | Energiforbrug kWh/1000 t.        | 74 kWh            |
| Drift og el                       |                                 |                                  |                   |
| Strømforbrug                      | 64,0 W                          |                                  |                   |


## TL-M Rapid Start Super 80

### Produktdata

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ordreproduktnavn          | TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25 |
| Det fulde produktnavn     | TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25 |
| Full EOC                  | 871150072522640                 |
| Beskrivelse af lokal kode | 2051167233                      |
| Ordrekode                 | 72522640                        |
| Materialenr. (12NC)       | 928031008471                    |
| Lokal ordrekode           | 2051167233                      |


|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8711500725226 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 25            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711500725233 |

### Målskitse



| Product                         | D (max) | A (max)  | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|
| TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25 | 40,5 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

### Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

