



TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

Lyskilden TL-M RS (Rapid Start, rask start) Super 80 (tubediameter 38 mm) gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-standardfarger. Lyskilden har et ytre silikonbelegg og en utvendig tennstripe. Den egner seg godt til omgivelser der lave temperaturer og høy fuktighet gjør at rask og stabil tenning er nødvendig. Rapid Start-lyskilder kan tennes uten starter.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Spenning (nom.)	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		110 V
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13 000 time(r)	Spenning (nom.)	110 V
Teknisk belysning		Kontroller og dimming	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Kan dimmes	Ja
Lysytelse	5 100 lm	Mekanikk og innfatning	
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Lyspæreform	T12 [38 mm (T12)]
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K	Godkjenning og bruksområde	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	80 lm/W	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8,0 mg
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	85	Energiforbruk kWh/1000 t	74 kWh
Drift og elektronikk		Produktdata	
Effektforbruk	64,0 W	Produktnavn for bestilling	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25
lyskildestrøm (nom.)	0,670 A		

TL-M Rapid Start Super 80

Fullstendig produktnavn	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25
Full EOC	871150072522640
Lokal kodebeskrivelse	3829269
Bestillingskode	72522640
Materialenr. (12NC)	928031008471
Lokal bestillingskode	3829269


SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500725226
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500725233

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	40,5 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

