



TL-X XL



TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Lyskilden TL-X XL (tubediameter 38 mm) har ekstra lang levetid og er utstyrt med en innvendig tennstripe som gjør det mulig med elektromagnetisk drift uten starter, eller høyfrekvent drift uten forvarming. Når den brukes i kombinasjon med en spesiell lampeholder, elimineres all risiko for gnister ved tenning. Denne lyskilden brukes i flammesikre armaturer og sikkerhetsarmaturer både til innendørs og utendørs installasjoner, som i petrokjemisk industri, offshore, i gruver og på alle steder der det kan finnes spor av eksplosive gasser.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	FA6	Effektforbruk	20,0 W
Referanse for fluksmåling	Sphere	lyskildestrom (nom.)	0,380 A
Levetid til 50 % lystap (nom.)	26 000 time(r)	Spennings (nom.)	58 V
Teknisk belysning		Spennings (nom.)	58 V
Fargekode	33-640	Kontroller og dimming	
Lysytelse	940 lm	Kan dimmes	Ja
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Mekanikk og innfatning	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38	Lyspæreform	T12
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38	Godkjenning og bruksområde	
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K	Energieffektivitetsklasse	G
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	47 lm/W	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	12 mg
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	60		

TL-X XL

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	12,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh
EPREL-registreringsnummer	423514
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Fullstendig produktnavn	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026135940
Lokal kodebeskrivelse	3827220


Bestillingskode	928037703332
Materialenr. (12NC)	928037703332
Lokal bestillingskode	3827220
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500261359
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500261366

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

